

S smartwares®



SERIA DIC 222

OSTRZEŻENIE

1. Przed rozpoczęciem montażu i używania produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
2. Nie odcinać przewodu zasilania w celu jego przedłużenia; urządzenie (transformator) nie będzie działało prawidłowo przy dłuższym przewodzie. Nie podłączać urządzenia aż do wykonania wszystkich połączeń przewodowych.


BEZPIECZEŃSTWO INSTALOWANIA

1. Podczas instalowania produktu trzymać z dala dzieci i osoby postronne. Odwrócenie uwagi może być przyczyną utraty kontroli.
2. Nie sięgać zbyt daleko podczas montażu produktu. Przez cały czas utrzymywać oparcie dla stóp i równowagę. Pozwoli to zachować lepszą kontrolę w niespodziewanych sytuacjach.
3. Ten produkt nie jest zabawką. Należy go zamontować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Nie należy używać urządzeń zasilanych elektrycznie w atmosferze wybuchowej, np. w obecności palnych cieczy, gazów lub płynów. Urządzenia zasilane elektrycznie wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
2. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania nie obejmują wszelkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi pamiętać o tym, że żadne zabezpieczenia wbudowane w urządzenie nie zastąpią zdrowego rozsądku i ostrożności użytkownika.
3. Zasilacza nie wolno narażać na oddziaływanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza zasilacza zwiększa ryzyko porażenia prądem.
4. Nie przeciążać przewodu zasilania. Nie ciągnąć za przewód w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka sieciowego. Przewód trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
5. Zasilacz musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazdka sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA




1. Jednostka wewnętrzna
2. Jednostka zewnętrzna
3. Zasilacz
4. Przewody
5. Zacisk
6. Płyta montażowa
7. Tabliczka znamionowa
8. Wkręty i zaślepki
9. Skrócona instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



KONTROLKA LED, OPIS




JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA




1. Oświetlacz LED na podczerwień
2. Przycisk rozmowy/wizytówka
3. Głośnik
4. Obiektyw kamery
5. Mikrofon
6. Przełącznik czasu otwarcia


Podczas instalowania jednostki zewnętrznej należy upewnić się, że miejsce montażu jest suche. Ważne jest, aby nie dopuścić do zamoczenia elementów elektronicznych.



1. Wywiercić otwory w ścianie, umieścić kołki w otworach. Założyć wspornik i dokręcić wkręty.




2. Podłączyć przewody. Zwrócić uwagę na oznaczenia kolorowe.
3. Zamontować jednostkę zewnętrzną na wsporniku. Sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.




4. Zastosować specjalny wkręt zabezpieczający od spodu jednostki, aby zapobiec jej kradzieży.


5. Jest możliwe, aby zmienić kąt ustawienia kamery. Zdjąć urządzenie ze wspornika. Poluzować wkręt z tyłu urządzenia (zaraz za kamerą), zmienić kąt i dokręcić ponownie wkręt.




1. Zaznaczyć miejsce montażu




2. Wywiercić otwór w ścianie, włożyć kołki rozporowe i przykręcić urządzenie do ściany.





3. Otworzyć panel, kręcąc w kierunku strzałki.





4. Przełożyć przewody przez otwór.





5. Wyjąć zielony zacisk z torby na akcesoria, podłączyć przewody do urządzenia zewnętrznego.




6. Wyjąć pomarańczowy zacisk z torby na akcesoria, podłączyć przewody do zasilania




7. Zaciski zielone do 1.2
8. Zacisk pomarańczowy do DC 15V IN




9. Podłączyć zasilanie i sprawdzić poprawność przewodowania




10. Przykryć panel




11. Wsunąć monitor wewnętrzny w inteligentny uch wyt/wspornik





SPOSÓB PODŁĄCZENIA DODATKOWEGO MONITORA







1. Wyjąć niebieski zacisk z torby na akcesoria, podłączyć dodatkowego urządzenia




2. Zacisk niebieski do 3.4




Distance between units	Wiring
1 - 50m	2 x 0.75mm ²
1 - 100m	2 x 1.5mm ²





Dodatkowe monitory wewnętrzne są opcjonalne, w zależności od tego, ile jednostek wewnętrznych ma być użytych.


 **Funkcja interkomu:** W trybie oczekiwania, gdy osoba odwiedzająca naciśnie przycisk rozmowy na jednostce zewnętrznej, zadzwoni dzwonek w jednostce wewnętrznej, a na monitorze wyświetlony zostanie obraz na żywo. Aby rozpocząć rozmowę z osobą odwiedzającą, należy nacisnąć przycisk interkomu.

 **Funkcja monitora:** Naciśnięcie tego przycisku na jednostce wewnętrznej monitora spowoduje wyświetlenie obrazu na żywo z kamery jednostki zewnętrznej.

 **Interkom wewnętrzny:** W trybie oczekiwania nacisnąć i przytrzymać przycisk interkomu, aby aktywować funkcję interkomu wewnętrznego. Funkcja ta pozwala komunikować się pomiędzy poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi.

 **Otwieranie drzwi:** Po zidentyfikowaniu osoby odwiedzającej można nacisnąć ten przycisk, aby otworzyć drzwi.

 **Otwieranie bramy:** Po zidentyfikowaniu osoby odwiedzającej można nacisnąć ten przycisk, aby otworzyć bramę.


 **Wykonanie zdjęcia/filmowanie:** Gdy ktoś zadzwoni, urządzenie automatycznie wykona zdjęcie lub sfilmuje. W trybie rozmowy, interkomu, monitorowania naciśnięcie przycisku spowoduje zrobienie zdjęcia lub uruchomi rejestrację wideo. Pamięć jest zdolna zapisać w pamięci do 100 zdjęć, w przypadku pełnej pamięci, urządzenie nadpisze pierwsze zdjęcie. Pliki wideo można rejestrować jedynie na karcie TF; jeśli nie ma włożonej karty TF, wideo nie można zapisać w pamięci.

IKONA, PODSUMOWANIE

	Zgłoszenie		Zdjęcia
	Monitorowanie		Czas wideo
	Interkom		Ustaw liczbę zdjęć
	Połączenie wewnętrzne		Zdjęcie
	Interkom wewnętrzny		Wideo
	Otwieranie bramy		Ustaw efekty obrazów
	Otwieranie drzwi		Ustaw głośność dzwonka i głosu
	Menu główne		Ustawianie timera
	Obejrzyj wideo		Formatowanie
	Obejrzyj zdjęcie		Wersja
	Ustawienia menu		

MENU GŁÓWNE


- Naciśnij przycisk menu, aby przejść do menu głównego.
- Poruszaj się po menu za pomocą lewego i prawego przycisku. Zatwierdź wybór za pomocą przycisku OK. Cofnij się o krok za pomocą przycisku Menu.



Z tego menu można wejść do następujących podmenu:

1. Menu wideo: Można przejrzeć nagrane klipy wideo. Można również usuwać pliki lub kopiować je na kartę TF.
2. Menu zdjęć: Można przeglądać wykonane zdjęcia. Można również usuwać pliki lub je kopiować na kartę TF.
3. Menu ustawień systemowych Z tego menu można zmieniać poszczególne ustawienia

MENU USTAWIEŃ



1. Wybierz zdjęcia lub wideo
2. Czas wideo
3. Ustaw liczbę zdjęć
4. Ustaw efekty obrazów
5. Ustaw głośność dzwonka i głosu
6. Ustawianie daty/godziny
7. Formatowanie
8. Informacja o wersji

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Napięcie zasilania	15V \pm 1A
Rozmiar ekranu	Przekątna 7 cali
Konfiguracja kolorów	R.G.B.delta
System wideo	PAL/NTSC
Efektywna liczba pikseli	800x3(RGB)x480
Pobór prądu	500 \pm 200mA
Temperatura pracy	-10°C - +50°C
Wilgotność robocza	85%(Max)
Typ zdjęcia	JPEG
Typ obrazu	AVI

KAMERA ZEWNĘTRZNA

Typ czujnika obrazu	1/4" CMOS
Kąt widzenia	about 100°
Efektywna liczba pikseli	1288 (H) x 728 (V)
Minimalne oświetlenie	1Lux/F1.2
Widoczność w nocy	około 0.5m
Wymiary okna skutecznego	640 (H) x 480 (V)
Temperatura robocza	-10°C - +50°C
Wilgotność robocza	≤85%RH

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazeta, serwety, franki etc.
- Nie wolno dopuszczać do bezpośredniego kontaktu produktu ze źródłami ciepła czy otwartego ognia.
- Normalne działanie produktu może zostać zaburzone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne.
- Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy narażać urządzenia na chlapanie i nie wolno dopuszczać do jego zalania.
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów zawierających ciecze, takich jak wazon.
- Zachować minimalny odstęp bezpieczeństwa 10cm wokół produktu w celu zapewnienia właściwej wentylacji.
- Upewnić się, że urządzenie zewnętrzne nie jest zainstalowany w miejscu, gdzie może być narażone na działanie wody lub deszczu.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem



Jest zgodny z wszystkimi stosownymi dyrektywami europejskimi.



Symbol ten jest znany jako „symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach”. Kiedy jest ten symbol umieszczony na produkcie lub baterii, oznacza to, że nie należy go wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Niektóre związki chemiczne zawarte w produktach elektrycznych/elektronicznych lub bateriach mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia elektryczne/elektroniczne/baterijne należy usuwać w systemach selektywnej zbiórki, które przygotowują je do odzysku i recyklingu materiałów w nich zawartych. Twoja współpraca jest kluczowa dla zapewnienia sukcesu tych systemów oraz dla ochrony środowiska.

smartwares Europe Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands service.smartwares.eu	NL: 088 5940501	Lokaal tarief
	BE: 078 481094(NL)	Lokaal tarief
	BE: 078 481540(FR)	Tarif local
	FR: 0825 560 650	18ct/min
	DE: +49 (0) 1805 010762	14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min
	UK: +44 (0) 345 230 1231	
	ES : +34 938427589	