


## Alarm samochodowy z funkcją ładowania TX-100

Monitorowanie wnętrza samochodu za pomocą czujnika ruchu PIR



12-24V aufladbarer Autoalarm /  
12-24V rechargeable Car Alarm



450mAh Akku /  
450mAh Battery



110dB Alarmsirene /  
110dB Alarm Siren



Fernbedienung /  
Remote Control



Standby-Zeit 6 Tage /  
Standby-Time 6 Days



2 USB-Ladeanschlüsse /  
2 USB Charging Ports



Alarmauslösung bei Bewegungserkennung /  
Alarm Triggering at Motion Detection

- 12-24V alarm samochodowy dla przeznaczony do gniazda zapalniczki
- Automatische wyzwalenie alarmu przy przez detekcją ruchu
- Wbudowany 450mAh akumulator na ~6 dni czasu gotowości
- Wbudowana syrena alarmowa 110dB
- 2-portyami USB ładowanie z mocą wyjściową 5V/1A każdy
- Pilot do włączania/wyłączania alarmu
- Wskaźnik stanu LED



### Specyfikacje techniczne:

- Zakres detekcji: wnętrze samochodu, 120° kąt stożka
- Zasięg IR pilota ~8m (otwarte tereny)
- Czas alarmu maksymalnie 2 minuty
- Wbudowany 450mAh akumulator litowo-polimerowy 4,2V
- Czas ładowania ~3-4 godzin / Czas gotowości ~6 dni
- Napięcie pracy DC 12-24V (zapalniczki)
- Prąd ładowania 65mA / Prąd operacyjny 26mA
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2,8A & ochrona przed zwarciami
- Częstotliwość transmisji 433,92 MHz / typ: ASK
- Maksymalna transmitowana moc promieniowania 20mW
- Waga/Wymiary alarm samochodowy: 44g / (D) 3,2 x (S) 3,2 x (W) 11,5cm
- Waga/Wymiary pilot: 10g / (D) 5,3 x (S) 3,1 x (W) 1,0cm

### Zawartość pakietu:

- Alarm samochodowy z funkcją ładowania TX-100
- Pilot (z baterią guzikową CR2032 3V)
- Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4743

