



Adapter Gigabit Ethernet USB Type-C™



Instrukcja obsługi - DN-3024 Rev. 2-0

Opis

Dzięki adapterowi sieciowemu USB można rozszerzyć swój laptop z interfejsem Type-C™. Dzięki prostej konfiguracji Plug and Play nie musisz instalować żadnych sterowników ani dokonywać ustawień systemowych.

Jak podłączyć

- Podłącz koncentrator bezpośrednio do komputera
- Podłącz przewód sieciowy kat. 6 do gniazda sieci LAN lub routera
- Do obsługi urządzenia nie są wymagane dodatkowe sterowniki oprogramowania
- Do obsługi urządzenia nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie

Obsługiwane systemy

Laptopy MacBook z systemem operacyjnym OS X (oraz z portem USB Type-C™), laptopy Chromebook Pixel, urządzenia z systemem operacyjnym Windows (10, 8, 8.1, 7)

Właściwości produktu

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Karta sieci LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps |
| 2. Materiał: | Aluminium |
| 3. Długość przewodu: | 20 cm |
| 4. Wymiary: | 63,8 x 23,5 x 16,7mm |
| 5. Waga: | 21g |
| 6. Chipset: | AX88179A |
| 7. Temperatura pracy: | 0°C do 40°C (35°F do 100°F) |
| 8. Wilgotność w miejscu pracy: | 20% do 80% wilg. wzgl. |

Zawartość opakowania

- 1 Adapter Gigabit Ethernet USB Type-C™
- 1 Instrukcja instalacji