

DIGITUS®

Koncentrator z 3 portami USB 3.0 i kartą sieci Gigabit LAN



Instrukcja obsługi DA-70250-1

Opis

Koncentrator z portami USB 3.0 umożliwia podłączenie przewodu sieciowego za pomocą wbudowanego portu Gigabit Ethernet oraz zwiększa liczbę dostępnych wejść o 3 porty USB 3.0.

Zwiększ liczbę portów komputera o 3 porty USB 3.0 SuperSpeed i zapewnij szybszą synchronizację dzięki możliwości przesyłania danych z prędkością 5 Gb/s. 1 port Gigabit Ethernet zapewnia dostęp do super szybkiej sieci i jest zgodny ze starszym standardem Ethernet 10/100 Mb/s. Dzięki kompaktowej, aluminiowej obudowie jednobryłowej urządzenie zajmuje niewiele miejsca na biurku. Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroni urządzenia i dane oraz umożliwia wymianę podczas pracy (hot swap).

Jak podłączyć

- Podłącz koncentrator bezpośrednio do komputera
- Podłącz przewód sieciowy kat. 5 do gniazda sieci LAN lub routera
- Podłącz urządzenia USB do dowolnych portów USB

- Do obsługi urządzenia nie są wymagane dodatkowe sterowniki oprogramowania
- Do obsługi urządzenia nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie

Uwagi dotyczące instalacji sterownika

Odpowiedni sterownik jest instalowany automatycznie, gdy urządzenie jest podłączane. Jeśli podczas instalacji sterownika w nowym systemie operacyjnym występują problemy, należy pobrać najnowszą wersję sterownika z oficjalnej strony firmy Assmann.

Obsługiwane systemy

Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64-bitowe)

Mac OS w wersji 10.10 i późniejszych

Chrome OS

Linux OS

Właściwości produktu

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Chipset: | VL813 + RTL8153 |
| 2. Materiał: | Aluminium |
| 3. Długość przewodu: | 20 cm |
| 4. Wymiary: | 95 x 27,2 x 16 mm |
| 5. Waga: | 32 g |
| 6. Kolor: | Srebrny |
| 7. Temperatura pracy: | 0°C do 40°C (35°F do 100°F) |
| 8. Wilgotność w miejscu pracy: | 20% do 80% wilg. wzgl. |

Zawartość opakowania

1 koncentrator z 3 portami USB 3.0 i kartą sieci Gigabit Ethernet

1 instrukcja obsługi