

**ModuPlug
HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC MBUS 2 MC
Nr zam.	1428990000
Wykonanie	Moduł danych
GTIN (EAN)	4050118233346
J. op.	1 Szt.

**ModuPlug
HDC MBUS 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	14,5 mm	Szerokość (cale)	0,571 inch
Wysokość	40,4 mm	Wysokość (cale)	1,591 inch
Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Masa netto	6,511 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności wg UL 94	V-0	Stopień zanieczyszczenia	3
Typ	złącze męskie	Typoszereg	ModuPlug
Wymagane otwory wtykowe	1	Wytrzymałość izolacji	10 ¹² Ω
tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym		

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu
---------------------	--------------------------------

Design

Rodzina produktów	ModuPlug	Rodzaj produktu	Moduł danych
Typ	złącze męskie		

General data

Cykle wpinania	≥ 500
----------------	-------

Material

Klasa palności wg UL 94	V-0	tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
-------------------------	-----	----------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
Dane projektowe	STEP

ModuPlug HDC MBUS 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

