

ModuPlug HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC MDU
Nr zam.	1429040000
Wykonanie	Pusty moduł
GTIN (EAN)	4050118233421
J. op.	1 Szt.

**ModuPlug
HDC MDU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	7,15 mm	Szerokość (cale)	0,281 inch
Wysokość	20,6 mm	Wysokość (cale)	0,811 inch
Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Masa netto	2,62 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień zanieczyszczenia	3	Typoszereg	ModuPlug
Wymagane otwory wtykowe	0,5	Wytrzymałość izolacji	10 ¹² Ω
tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym		

Design

Rodzina produktów	ModuPlug	Rodzaj produktu	Pusty moduł
-------------------	----------	-----------------	-------------

General data

Cykle wpinania	≥ 500
----------------	-------

Material

Klasa palności wg UL 94	V-0	tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
-------------------------	-----	----------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP

**ModuPlug
HDC MDU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki