

WIL-MAGNET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: lampa LED 24 V DC, tylko 8 mm wysokości, bardzo duży strumień świetlny (1315 lm) oraz duża żywotność (ponad 10 000 h).

Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja, solidne uszczelnienie oraz metalowa obudowa - wodoodporna (IP67).

Temperatura barwowa 6500 K (światło dzienne) pozwala na stosowanie do różnorodnych celów.

Złącze M12 gwarantujące bardzo łatwe podłączanie. Ze względu na mały pobór prądu do pracy wystarcza zasilacz 24 V DC / 0,5 A.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | WIL-MAGNET |
| Nr zam. | 2526810000 |
| GTIN (EAN) | 4050118537871 |
| J. op. | 1 Szt. |

WIL-MAGNET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 10 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 60 °C Temperatura pracy, min. -20 °C

Temperatura pracy -20 - 60°C

Normy

Nr certyfikatu (cULus) E354496

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002955 eClass 6.2 27-11-06-31

eClass 9.0 27-11-92-90 eClass 9.1 27-11-92-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [EPLAN](#)

WIL-MAGNET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

