

**THM
EL 38 MM GN 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Identyfikacja dostosowana do indywidualnych wymagań: EL**

Odmiany paskowe znaczników MultiMark sprawiają, że są one ekonomicznie korzystną alternatywą dla konwencjonalnych szyn z wsuwanymi etykietami czy etykiet specjalnych. Dla każdej podanej szerokości oprogramowanie precyzyjnie dobiera długość, aby zapewnić dopasowanie do odpowiednich oznaczników. Ostrze umożliwia docięcie etykiet do wymaganych rozmiarów. Idealne do tworzenia dużych etykiet dla bloków funkcyjnych lub kompletnych bloków zacisków.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Podwójnie laminowany poliester
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EL 38 MM GN 30M
Nr zam.	2528350000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 38, zielony
GTIN (EAN)	4050118539240
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2448870000 2430920000

**THM
EL 38 MM GN 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	30 000 mm	Długość (cale)	1 181,1 inch
Wysokość	38 mm	Wysokość (cale)	1,496 inch
Głębokość	0,1 mm	Głębokość (cale)	0,004 inch
Masa netto	328 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	zielony
Długość	30 000 mm	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Klej akrylanowy	Wykonanie	bezhalogenowy, samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...120 °C	tworzywo	poliester

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

**THM
EL 38 MM GN 30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

