



HSM SECURIO B24 - 1,9 x 15 mm




Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B24

Zwiększone bezpieczeństwo danych i nowoczesne wzornictwo. Cicha niszczarka dokumentów z funkcją zapobiegającą zacięciu papieru oraz trwałym mechanizmem napędu została zaprojektowana pod kątem ciągłej pracy. Zalecana do użytkowania w miejscu pracy.

Parametry

Numer zamówienia:	1782111	Szerokość otworu wlotowego:	240 mm
EAN	4026631025034	Pojemność kosza:	35 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Objętość w arkuszach (80 g):	432
Rozmiar cięcia:	1,9 x 15 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 54 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-4 F-2 P-5 T-5	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	395 x 317 x 605 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	9 - 11	Waga maszyny:	16,34 kg
Pobór mocy silnika:	500 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa
Napięcie / częstotliwość:	230 V / 50 Hz		

Informacje o produkcie



Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali zapewniają długotrwałą eksploatację.



Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.



Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.



Ciągła praca

Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.



Oszczędność energii

Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.



Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Ochrona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.




Zapełnienie kosza komunikowane

Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia. Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.



Kontrola poziomu

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.



Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32