



HSM SECURIO B32 - 1,9 x 15 mm




Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B32

Najlepsze materiały oraz sprawdzona jakość. Niezawodny partner w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki szczelinie podawczej o szerokości 310 mm ta niszczarka dokumentów bez problemu niszczy arkusze papieru w formacie DIN A3. To idealne urządzenie dla grup użytkowników złożonych.

Parametry

Numer zamówienia:	1822111	Szerokość otworu wlotowego:	310 mm
EAN	4026631025119	Pojemność kosza:	82 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Objętość w arkuszach (80 g):	1043
Rozmiar cięcia:	1,9 x 15 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 56 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-4 F-2 P-5 T-5	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	497 x 398 x 793 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	9 - 11	Waga maszyny:	27 kg
Pobór mocy silnika:	500 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa
Napięcie / częstotliwość:	230 V / 50 Hz		

Informacje o produkcie



Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali zapewniają długotrwałą eksploatację.



Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.



Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania.



Ciągła praca

Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.



Oszczędność energii

Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.



Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Ochrona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.




Zapełnienie kosza komunikowane

Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia. Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.



Kontrola poziomu

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.



Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32

www.hsm.eu

HSM®