



HSM shreddstar X13 - 4 x 37 mm + osobny mech. tnący CD

Niszczarka dokumentów HSM shreddstar X13

Funkcjonalna i przyjazna dla użytkownika. Ta niszczarka dokumentów na kółkach tnąca na śinki wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem oraz funkcją zapobiegania zacięciu papieru. Odpowiednia dla grupy do 5 osób.

Parametry

Numer zamówienia:	1057121	Szerokość otworu wlotowego:	230 mm
EAN	4026631057745	Pojemność kosza:	23 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na śinki	Objętość w arkuszach (80 g):	290
Rozmiar cięcia:	4 x 37 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 57 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-2 F-1 O-1 P-4 T-2	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	390 x 300 x 595 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	13	Waga maszyny:	12,5 kg
Pobór mocy silnika:	300 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50-60 Hz		

Informacje o produkcie



Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na śinki zniszczony materiał może być segregowany dla...



Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.



Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.

HSM®