



HSM shreddstar X15 - 4 x 37 mm + osobny mech. tnący CD

Niszczarka dokumentów HSM shreddstar X15

Najbardziej zaawansowany model z linii HSM shreddstar, dodatkowo wyposażony w kółka. Cicha i wysokowydajna. Dzięki cięciu na ścinki zwiększa ochronę danych w miejscu pracy. Wyposażona w funkcję zapobiegania zacięciu papieru. Rekomendowana do użytku przez grupę do 5 osób.

Parametry

Numer zamówienia:	1030121	Szerokość otworu wlotowego:	230 mm
EAN	4026631057752	Pojemność kosza:	26 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Objętość w arkuszach (80 g):	325
Rozmiar cięcia:	4 x 37 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 57 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-2 F-1 O-1 P-4 T-2	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	390 x 300 x 595 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	15	Waga maszyny:	13 kg
Pobór mocy silnika:	320 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50-60 Hz		

Informacje o produkcie



Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla...



Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.



Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.

HSM®