

SIVACON, Control panel Empty enclosure, without side panels, according to IEC 62208, IP55, H: 2000 mm, W: 900 mm, T: 600 mm



| Wersja | |
|---|----------------------------------|
| Nazwa markowa produktu | SIVACON |
| oznaczenie produktu | Pusta obudowa szafy sterowniczej |
| wykonanie produktu | według IEC 62208 |
| wykonanie powierzchni | powlekany proszkowo |
| wykonanie produktu / kompatybilny elektromagnetycznie | Nigdy |

| Klasa ochrony | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Stopień ochrony IP | IP55 |
| stopień ochrony środków roboczych | Klasa ochrony 1 |

| Stosowność | |
|---|-------|
| możliwość zamontowania / dla pomiarów w systemie metrycznym | Tak |
| możliwość zintegrowania | |
| • montaż natynkowy | Tak |
| • montaż podtynkowy | Nigdy |
| możliwość zastosowania / do użytku zewnętrznego | Nigdy |

Szczegóły produktu

| | |
|--|-------|
| element składowy produktu | |
| • drzwi wentylacyjne | Nigdy |
| • płyta montażowa | Tak |
| • tylne drzwi | Nigdy |
| • drzwi przezroczyste | Nigdy |
| • płyta montażowa z regulacją głębokości | Tak |
| właściwość produktu / obudowy / obudowa przystosowana do zabudowy szeregowej | Tak |

| Liczba | |
|-----------------|---|
| liczba zamknięć | 0 |
| liczba drzwi | 2 |

| Konstrukcja mechaniczna | |
|-------------------------|-----------|
| wysokość | 2 000 mm |
| szerokość | 900 mm |
| głębokość | 600 mm |
| rodzaj montażu | |
| • 19-calowe osadzenie | Nigdy |
| • montaż na podłodze | Tak |
| • montaż na ścianie | Nigdy |
| masa netto | 144,66 kg |
| materiał | Stal |

| Certyfikaty | |
|------------------------------|----|
| oznaczenie środków roboczych | |
| • zgodnie z DIN EN 61246-2 | U |
| • zgodnie z IEC 81346-2:2009 | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1096-3BR5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1096-3BR5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1096-3BR5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



