

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH2 400 A, 3-pole Standard switching capacity S manual operation without auxiliary switch 1 current transformer on 1 ammeter, Moving iron 400/5 A, Cl. 1 2-fold overload

Wersja

Nazwa markowa produktu	SENTRON
rodzaj styku łączeniowego / styk łączeniowy z podwójnym przerywaniem	Tak
rodzaj rozłącznika / wykonanie listwowe	Tak
wykonanie mechanizmu napędowego	Obsługa ręczna

Ogólne dane techniczne

liczba biegunów	3
oznaczenie środków roboczych / zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 / zgodnie z IEC 750	Q

Napięcie

napięcie izolacji / wartość znamionowa	1 000 V
wytrzymałość na napięcie udarowe / wartość znamionowa	8 000 V
napięcie robocze <ul style="list-style-type: none"> • przy AC / przy 50/60 Hz / wartość znamionowa 	690 V

Klasa ochrony

Stopień ochrony IP	IP41
--------------------	------

Elektryczność

liczba przekładników prądowych	1
prąd <ul style="list-style-type: none"> • na wyjściu / wartość znamionowa • na wejściu / wartość znamionowa 	5 A 400 A
prąd ciągły / wartość znamionowa	400 A
klasa dokładności / przekładnika prądowego	Klasa 1

Zwarcie

zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (I _{cu}) / przy 400 V / wartość znamionowa	55 kA
--	-------

Połączenia

wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze bolce pionowe
---	-------------------------

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	198 mm
szerokość	590 mm
głębokość	308 mm
odstęp między środkami szyn	185 mm
odstęp między środkami szyn	
• 40 mm	Nigdy
• 50 mm	Nigdy
• 60 mm	Nigdy
• 100 mm	Nigdy
• 185 mm	Tak

Warunki środowiskowe

wysokość montażu / przy wysokości nad poziomem morza / maksymalny	2 000 m
• podczas pracy	-25 ... +55 °C

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	Q

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
---------------------------------	--	--------------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ6223-1AA00-1DJ4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ6223-1AA00-1DJ4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6223-1AA00-1DJ4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>