

ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP43, Protection class 2, H: 1100 mm, W: 550 mm, T: 140 mm, RAL 9016



Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA 160
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	Natynkowy, z polem rozdzielczym
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP43
możliwość współdziałania / ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania / do użytku zewnętrznego	Nigdy
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nigdy
rozszerzenie produktu / opcjonalny / ustawienie szeregowo	Nigdy
liczba szyn DIN	14
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 100 mm
szerokość	550 mm

głębokość	140 mm
głębokość montażowa	140 mm
liczba jednostek podziału szerokości / na szynę DIN	168
masa netto	23,75 kg
materiał / obudowy	Stal

## Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych

- zgodnie z DIN EN 61246-2
- zgodnie z IEC 81346-2:2009

U

UC

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

## other

[Miscellaneous](#)

## Więcej informacji

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1052-5KK21>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1052-5KK21>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1052-5KK21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-5KK21)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



