

ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP43, Protection class 2, H: 1100 mm, W: 1050 mm, T: 140 mm, RAL 9016



Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA 160
oznaczenie produktu	Szafa naścienna
wykonanie produktu	Natynkowy, z polem rozdzielczym
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo

Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP43
możliwość współdziałania / ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania / do użytku zewnętrznego	Nigdy
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nigdy
rozszerzenie produktu / opcjonalny / ustawienie szeregowo	Nigdy
liczba szyn DIN	28

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 100 mm
szerokość	1 050 mm

głębokość	140 mm
głębokość montażowa	140 mm
liczba jednostek podziału szerokości / na szynę DIN	336
masa netto	47,8 kg
materiał / obudowy	Stal

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych

- zgodnie z DIN EN 61246-2
- zgodnie z IEC 81346-2:2009

U

UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1052-5KK41>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1052-5KK41>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-5KK41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



