

Przełącznik wtykowy, 3 zestyki przełączne Przełącznik bez diody LED
28 mm, DC 24 V



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przełącznik wtykowy
oznaczenie typu produktu	LZX
Ogólne dane techniczne	
pobierana moc czynna	1 200 mW
Napięcie wyzwolenia w procentach względem napięcia wejściowego	10 %
odporność na wstrząsy	10g / 11 ms
• zgodnie z IEC 60068-2-27	
Mianiera przełączania	Monostabilny
wykonanie funkcji łączeniowych	Przełącznik
wykonanie funkcji łączeniowych wymuszone otwarcie	Nigdy
żywość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)	20 000 000
• typowy	
trwałość elektryczna (w cyklach łączenia)	300 000
• przy AC-15 przy 230 V typowy	
prąd termiczny	10 A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	K

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	K

Obwód sterowniczy/ Sterowanie

zasilające napięcie sterujące przy DC	
<ul style="list-style-type: none"> wartość znamionowa 	24 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa przy DC	
<ul style="list-style-type: none"> wartość początkowa wartość końcowa 	0,9 1,4
Wykonanie mechanizmu roboczego przekaźnika	Biegunowość
element składowy produktu trzonek wtykowy	Nigdy

Obwód pomocniczy

rodzaj styku łączeniowego	Styk przełączny
materiał styków łączeniowych	AgNi 90/10
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków przełącznych	
<ul style="list-style-type: none"> dla styków pomocniczych 	3

Obwód główny

rodzaj napięcia	DC
------------------------	----

Przyłącza/ Zaciski

funkcja produktu	
<ul style="list-style-type: none"> zdejmowane przyłącza 	Nigdy

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montażowa	Dowolny
wysokość	36,5 mm
szerokość	35,5 mm
głębokość	69 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=LZX:MT323024>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT323024>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT323024>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en

Ostatnia zmiana:

13.09.2019