

SITOR fuse link, with female thread on both sides, In: 710 A, aR, Un AC: 900 V, Un DC: 440 V, front indicator



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR
wykonanie produktu	z obustronnym gwintem wewnętrznym
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Bezpieczniki topikowe do zastosowań specjalnych
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	Inne
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aR
współczynnik obciążenia zmiennego (WL)	0,9
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia	AC/DC
prąd / przy AC / wartość znamionowa	710 A
napięcie zasilające	
<ul style="list-style-type: none"> • przy AC / wartość znamionowa • przy DC 	900 V 440 V
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa 	100 kA

Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	150 W
Strata mocy [W]	150 W
<ul style="list-style-type: none"> • w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun • maksymalna 	150 W
Szczegóły produktu	
opis produktu	brak zabezpieczenia przed zamienieniem
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia	-20 ... +50 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z DIN EN 61246-2 • zgodnie z IEC 81346-2:2009 	F F
other	

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE6437-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NE6437-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE6437-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



