

Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 410 W 230V AC
RAL7035 259x 264x 486 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34

Wersja

Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Urządzenie chłodnicze
wykonanie produktu	Konstrukcja dachowa
wykonanie regulatora temperatury	termostat elektroniczny
wykonanie wymiennika ciepła szafy sterowniczej	Powietrze/powietrze

Ogólne dane techniczne

poziom ciśnienia akustycznego w skali A / maksymalny	60 dB
ciśnienie robocze / maksymalny dopuszczalny	25 bar
temperatura <ul style="list-style-type: none"> wewnętrznego obiegu chłodzącego zewnętrznego obiegu chłodzącego / minimalny 	20 ... 46 °C 20 °C
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
napięcie robocze <ul style="list-style-type: none"> przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / maksymalny przy AC / przy 60 Hz / wartość znamionowa / maksymalny 	230 V 230 V

Elektryczność

prąd rozruchowy	4 A
-----------------	-----

Obwód główny

prąd roboczy <ul style="list-style-type: none"> wkładki topikowej / wartość znamionowa dla silnika / maksymalna wartość nominalna 	4 A 1,5 A
---	--------------

Szczegóły produktu

element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"> ogrzewanie termostat 	Nigdy Tak
---	--------------

Połączenia

wykonanie przyłącza elektrycznego	Wtyczka, 4-bieg.
-----------------------------------	------------------

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	264 mm
----------	--------

szerokość	259 mm
głębokość	486 mm
masa netto	18 kg
materiał	Stal
temperatura / zewnętrznego obiegu chłodzącego	20 ... 55 °C

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych

- zgodnie z DIN EN 61246-2
- zgodnie z IEC 81346-2:2009

E

E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE04>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR6423-5DE04>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE04

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>