

CD-LID 75 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|---------------------------------|
| Typ | CD-LID 75 GY |
| Nr zam. | 2590030000 |
| Wykonanie | Pokrywa kanału kablowego, 75 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600735 |
| J. op. | 2 m |

CD-LID 75 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Długość | 2 000 mm | Długość (cale) | 78,74 inch |
| Szerokość | 75 mm | Szerokość (cale) | 2,953 inch |
| Masa netto | 195 g | | |

Informacje ogólne

| | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------|-----|
| Barwny | szary | Elastyczny kanał kablowy | Nie |
| Halogenki | Tak | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Odporny na wyładowania petzające | Tak | Pokrywa | Tak |
| rodzaj montażu | wciskany | tworzywo | PVC |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000727 | eClass 6.2 | 27-40-07-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-76 | | |

certyfikaty

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | STEP |
|-----------------|----------------------|