

CD-LID 37.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki
kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CD-LID 37.5 GY
Nr zam.	2590100000
Wykonanie	Pokrywa kanału kablowego, 37.5 mm
GTIN (EAN)	4050118600667
J. op.	2 m

CD-LID 37.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Szerokość	37,5 mm	Szerokość (cale)	1,476 inch
Masa netto	75 g		

Informacje ogólne

Barwny	szary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Odporny na wyładowania petzające	Tak	Pokrywa	Tak
rodzaj montażu	wciskany	tworzywo	PVC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000727	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-76		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
-----------------	----------------------