

CD-HF 75X50 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy. Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CD-HF 75X50 5/7.5 DKG
Nr zam.	2589390000
Wykonanie	Bezhalogenowy kanał kablowy, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603439
J. op.	24 m

CD-HF 75X50 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Szerokość	50 mm	Szerokość (cale)	1,969 inch
Wysokość	75 mm	Wysokość (cale)	2,953 inch
Masa netto	517 g		

Informacje ogólne

Barwny	ciemnoszary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Odporny na wyładowania petzające	Tak	Odstępy nacięć	7,5 mm
Pokrywa	Tak	Przekrój użyteczny	3 200 mm ²
Szerokość nacięcia	5 mm	Wersja panela bocznego	rowkowany
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	PPE

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

CD-HF 75X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

