

CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy. Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|--|
| Typ | CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKG |
| Nr zam. | 2590060000 |
| Wykonanie | Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118603392 |
| J. op. | 32 m |

CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Długość | 2 000 mm | Długość (cale) | 78,74 inch |
| Szerokość | 37,5 mm | Szerokość (cale) | 1,476 inch |
| Wysokość | 50 mm | Wysokość (cale) | 1,969 inch |
| Masa netto | 316 g | | |

Informacje ogólne

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Barwny | ciemnoszary | Elastyczny kanał kablowy | Nie |
| Halogenki | Nie | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Odporny na wyładowania petzające | Tak | Odstępy nacięć | 7,5 mm |
| Pokrywa | Tak | Przekrój użyteczny | 1 560 mm ² |
| Szerokość nacięcia | 5 mm | Wersja panela bocznego | rowkowany |
| rodzaj montażu | przykręcany, klejony, nitowane | tworzywo | PPE |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | eClass 6.2 | 27-40-07-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-03 | | |

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

