

**CD-BO 60X80 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	CD-BO 60X80 8/12 GY
Nr zam.	<a href="#">2589800000</a>
Wykonanie	Dolna część kanału kablowego, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118600957
J. op.	24 m

**CD-BO 60X80 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3,15 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Masa netto	750 g		

**Informacje ogólne**

Barwny	szary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Floor rails	1	Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-0	Odporny na wyładowania petzające	Tak
Odstępy nacięć	12 mm	Pokrywa	Tak
Przekrój użyteczny	4 200 mm <sup>2</sup>	Szerokość nacięcia	8 mm
Wersja panela bocznego	rowkowy	rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane
tworzywo	PVC		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS                      Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe                      [STEP](#)

**CD-BO 60X80 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki**

