

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy. Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY
Nr zam.	<a href="#">2590040000</a>
Wykonanie	Bezhalogenowy kanał kablowy, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603415
J. op.	48 m

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Szerokość	37,5 mm	Szerokość (cale)	1,476 inch
Wysokość	37,5 mm	Wysokość (cale)	1,476 inch
Masa netto	277 g		

**Informacje ogólne**

Barwny	ciemnoszary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Odporny na wyładowania petzające	Tak	Odstępy nacięć	7,5 mm
Pokrywa	Tak	Przekrój użyteczny	1 125 mm <sup>2</sup>
Szerokość nacięcia	5 mm	Wersja panela bocznego	rowkowany
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	PPE

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe

[STEP](#)

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rysunki**

