

CD 50X75 5/7.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy. Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CD 50X75 5/7.5 GY
Nr zam.	2590170000
Wykonanie	Kanał kablowy, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603217
J. op.	24 m

CD 50X75 5/7.5 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Szerokość	75 mm	Szerokość (cale)	2,953 inch
Wysokość	50 mm	Wysokość (cale)	1,969 inch
Masa netto	575 g		

Informacje ogólne

Barwny	szary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Odporny na wyładowania petzające	Tak	Odstępy nacięć	7,5 mm
Pokrywa	Tak	Przekrój użyteczny	3 220 mm ²
Szerokość nacięcia	5 mm	Wersja panela bocznego	rowkowany
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	PVC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

CD 50X75 5/7.5 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

