

Industrial Ethernet IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



światłowodowe łączniki wtykowe SC-RJ według IEC
61754-24 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
Nr zam.	1206720000
Wykonanie	Złącze światłowodowe, wtyk SCRJ, POF, IP20
GTIN (EAN)	4032248988570
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PS-SCRJ1-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 17,9 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	Temperatura pracy	-20 °C...80 °C
Temperatura magazynowania		Temperatura układania	

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	--------------	---------------------	---------

Dane ogólne

Cykle wpinania	1000	Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE
Materiał sprężyny naciskowej	Stal nierdzewna niskowęglowa	Materiał tulejki	nowe srebro, otwór wiercony 1050 µm
Materiał tulejki przeciwzgięciowej	TPE	Materiał zgniatanej tulejki	miedź, niklowany
Opis artykułu	wtyk SCRJ, POF	Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0
Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie	Siła wypinania kabla, min.	100 N
Stopień ochrony	IP20	Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Typ włókna	POF	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	złącze 1	SCRJ
Średnica pojedynczej żyły, maks.	2,2 mm	Średnica płaszczka, maks.	3,6 mm

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Industrial Ethernet
IE-PS-SCRJ1-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki**Rysunek wymiarowy**