

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Firma Weidmüller oferuje szeroki i pełny wybór kabli czujnik-element wykonawczy. Dostarczamy zarówno kable czujników, jak i kable magistrali i zaworów, o różnych przekrojach i długościach. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć konkretnego produktu lub produktu o żądanej długości, wystarczy skontaktować się z nami.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL
Nr zam.	1232630000
Wykonanie	Przewód magistrali, Liczba biegunów: 2, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PVC, Halogenki: Tak
GTIN (EAN)	4050118016505
J. op.	100 m

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 80,4 g

Specyfikacje techniczne kabla

Liczba biegunów	2	Przekrój żyły	1 mm ²
Średnica zewnętrzna	8 ± 0.4 mm	Ekranowane	Tak
izolacja	PE	Kodowanie kolorami	czerwony, zielony
Materiał płaszcz	PVC	kolor płaszcz	niebieski (RAL 5015)
Halogenki	Tak	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-5...60 °C
Zakres temperatur, stały	-30...80 °C	Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie
promień zgięcia, min., ułożony na stałe	8 x średnica kabla	promień zgięcia min., ruchomy	8 x średnica kabla
Odporne na ściegi spawalnicze	Nie	Kabel hybrydowy	Nie
Sieciowane radiacyjnie	Nie	Konfigurowalna długość kabla	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broshura/Katalog

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)