SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-WDF 5P B M12 K
Nr zam.	2485310000
GTIN (EAN)	4050118495942
J. op.	1 Szt.

Karta katalogowa

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	24 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Ogólne dane techniczne

Liczba biegunów	5	Materiał styków	CuZn
Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Powierzchnia styku	pozłacany
Prąd znamionowy	2 A	Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C	kodowanie	B
napięcie znamionowe	60 V	Ścieżka połączenia	Złącze żeńskie M12, Kołek M12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-WDF 5P B M12 K


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów

