

**SAIH-4x0,34(PVC)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Firma Weidmüller oferuje szeroki i pełny wybór kabli czujnik-element wykonawczy. Dostarczamy zarówno kable czujników, jak i kable magistrali i zaworów, o różnych przekrojach i długościach. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć konkretnego produktu lub produktu o żądanej długości, wystarczy skontaktować się z nami.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SAIH-4x0,34(PVC)
Nr zam.	<a href="#">1902180000</a>
Wykonanie	Przewód czujnik/element wykonawczy, Liczba biegunów : 4, Ekranowane: Nie, Materiał płaszczka: PVC, Halogenki: Tak
GTIN (EAN)	4032248516025
J. op.	100 m

**SAIH-4x0,34(PVC)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 41,55 g

**Specyfikacje techniczne kabla**

Liczba biegunów	4	Przekrój żyły	0,34 mm <sup>2</sup>
Średnica zewnętrzna izolacja	5.3 ± 0.2 mm	Ekranowane	Nie
Materiał płaszcz	PVC	Kodowanie kolorami	brązowy, biały, niebieski, czarny
Halogenki	PVC	kolor płaszcz	czarny
Zakres temperatur, stały	Tak	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-5...80 °C
Przydatność do łańcucha ciągowego	-30...80 °C	Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style	2464 (80 °C / 300 V)
Odporne na ściegi spawalnicze	Nie	Wytrzymałość na skręcanie	0 °/m
Sieciowane radiacyjnie	Nie	Kabel hybrydowy	Nie
		Konfigurowalna długość kabla	Nie

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-11
eClass 9.1	27-06-90-90		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**Broszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)Dane projektowe [WSCAD](#)