

**SAI-pasywny**  
**SAI-12-F 3P M8 L 15M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nowa smukła linia M8 marki Weidmüller. Ta rodzina produktów charakteryzuje się możliwością oznaczania wszystkich gniazd. Nawet poczwórny rozdzielacz z 8-biegunowym M12 posiada przy wszystkich gniazdach M8 wystarczające duże oznaczniki. Poza tym ten rozdzielacz jest krótszy niż wiele dostępnych w handlu typów M8.

- Bardzo wąski, krótki i płaski rozdzielacz M8.
- Rodzina jest dostarczana w wersjach od 4 do 12 gniazd M8, 3- bądź 4-biegunowych.
- Na życzenie klienta możliwe jest także mieszane wyposażenie M8.
- Linia M8 jest wyposażona w otwory poprzeczne.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SAI-12-F 3P M8 L 15M
Nr zam.	<a href="#">1234890000</a>
Wykonanie	SAI-pasywny, Pasywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, M8, wersja z kablem stałym, 15 m, Tak
GTIN (EAN)	4050118019513
J. op.	1 Szt.

**SAI-pasywny**  
**SAI-12-F 3P M8 L 15M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	24 mm	Szerokość (cale)	0,945 inch
Wysokość	196 mm	Wysokość (cale)	7,717 inch
Głębokość	18,2 mm	Głębokość (cale)	0,717 inch
Masa netto	1 448 g		

**Temperatury**

Temperatura pracy -

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane przyłącza**

odejście rozdzielcze wersja z kablem stałym

**Dane ogólne techniczne**

Stopień ochrony	IP68	Liczba biegunów	14
Liczba gniazd stykowych	12	Ścieżka połączenia	M8
LED	Tak		

**Dane techniczne kabla**

Długość kabla	15 m	Liczba biegunów	14
Przekrój żyły	12 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	średnica zewnętrzna	7,7 mm
Ekranowane	Nie	Materiał płaszcza	PUR
kolor płaszcza	czarny	Halogenki	Nie
promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla	Cykle gięcia	2 Mio

**Klasyfikacje**

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny


**Pobieranie**Broszura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

## SAI-pasywny SAI-12-F 3P M8 L 15M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



### Schemat połączeń

