

Akcesoria TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Ogólne dane do zamówienia

Typ	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
Nr zam.	0316400000
Wykonanie	Szyna nośna, TS 20, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany
GTIN (EAN)	4032248017331
J. op.	2 m

Akcesoria
TS 20/CX10 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0,394 inch
Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0,394 inch
Masa netto	460 g		

Szyna nośna

grubość	1,5 mm
---------	--------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-50
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks