

SAI GHDE 30 S KU M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dostępne są trzy różne rozmiary obudów: szerokość 54 mm i 33 mm w wersjach długiej i krótkiej. Wszystkie obudowy wykonano z tworzywa sztucznego POCAN o właściwościach izolacyjnych; bardzo sztywnego i odpornego. Zastosowanie zaczepek zatraskowych umożliwia łatwy demontaż i szybkie rozwiązywanie problemów. Na życzenie klienta, można również wygrawerować na powierzchni obudów symbole, dane, rysunki i teksty.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI GHDE 30 S KU M8
Nr zam.	1246830000
GTIN (EAN)	4050118034882
J. op.	20 Szt.

SAI GHDE 30 S KU M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 67,55 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne obudowa pusta

Podstawowy materiał obudowy	PBT, PC	Stopień ochrony	IP67, po całkowitym zmontowaniu
-----------------------------	---------	-----------------	---------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001326	ETIM 4.0	EC001326
ETIM 5.0	EC001326	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-14-34-13	eClass 7.1	27-44-05-20
eClass 8.1	27-44-05-20	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAI GHDE 30 S KU M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

