

**SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Firma Weidmüller oferuje szeroki i pełny wybór kabli czujnik-element wykonawczy. Dostarczamy zarówno kable czujników, jak i kable magistrali i zaworów, o różnych przekrojach i długościach. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć konkretnego produktu lub produktu o żądanej długości, wystarczy skontaktować się z nami.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
Nr zam.	<a href="#">1232650000</a>
Wykonanie	Przewód magistrali, Liczba biegunów: 5, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PVC, Halogenki: Tak
GTIN (EAN)	4050118016383
J. op.	100 m

**SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 52 g

**Specyfikacje techniczne kabla**

Liczba biegunów	5	Przekrój żyły	2 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,22 mm <sup>2</sup>
Średnica zewnętrzna izolacja	7 ± 0.3 mm	Ekranowane	Tak
Materiał płaszczka	PVC	Kodowanie kolorami	biały, niebieski, czerwony, czarny
Halogenki	Tak	kolor płaszczka	czarny
Zakres temperatur, stały	-40...80 °C	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-10...80 °C
Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie	Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style	2571 (80 °C)
promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla
Prędkość	180 m/min	Przyspieszenie	5 m/s <sup>2</sup>
Odporne na ściegi spawalnicze	Nie	Cykle gięcia	3 miliony
Sieciowane radiacyjnie	Nie	Kabel hybrydowy	Nie
		Konfigurowalna długość kabla	Nie

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Broshura/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)