

LV HRC fuse element, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 400 V,
Combined indicator, insulated Grip lugs



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Wielofunkcyjny element sygnalizacyjny
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	NH000
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
rodzaj montażu	izolowane nakładki uchwyty
rodzaj napięcia	AC
prąd / przy AC / wartość znamionowa	80 A
napięcie zasilające	
<ul style="list-style-type: none"> przy AC / wartość znamionowa 	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	

zdolność łączeniowa prądu	
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa 	120 kA

Rozpraszanie

Strata mocy [W]	5,44 W
Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	5,44 W

Konstrukcja mechaniczna

szerokość	
<ul style="list-style-type: none"> • obudowy 	21 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	131 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania 	Wilgotność powietrza 90% przy 20°C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z DIN EN 61246-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA6824-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA6824-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6824-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2