

Mostek wtykany - FBSL 10-8 - 3030328

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Mostek wtykany, wymiar rastra: 8,2 mm, szerokość: 80,3 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

Właściwości produktu

✓ Mostki 2- do 50-pinowe mogą łączyć do dwóch układów mostkowych systemu CLIPLINE complete maksymalnie 50 złączy szynowych w jednym kroku roboczym

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 055626 029146
GTIN	4055626029146
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,013 g
Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem)	13,013 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	A1
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor	czerwone
Materiał	Miedź
Liczba biegunów	10
Wymiar rastra	8,2 mm
Wysokość	20,38 mm
Szerokość	80,3 mm
Klasa palności wg UL 94	V0

Mostek wtykany - FBSL 10-8 - 3030328

Dane techniczne

Dane techniczne

Maksymalny prąd obciążenia	41 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426