

**RFF 605 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	RFF 605 54/230V GY
Nr zam.	<a href="#">2557730000</a>
Wykonanie	Wentylator filtrujący, 230 V, 230 V, IP54, szary
GTIN (EAN)	4050118568370
J. op.	1 Szt.

**RFF 605 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	436 mm	Szerokość (cale)	17,165 inch
Wysokość	436 mm	Wysokość (cale)	17,165 inch
Głębokość	430 mm	Głębokość (cale)	16,929 inch
Masa netto	4 800 g		

**Dane ogólne**

Emisja zakłóceń	67 dB (A)	Głębokość mocowania	34 mm
Klasa filtra	G 3	Napięcie zasilania, maks.	230 V
Napięcie zasilania, min.	230 V	Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	350 m <sup>3</sup> /h
Rodzaj przyłącza	Blok zacisków	Szerokość otworów montażowych	291 mm
Wysokość mocowania	72 mm	Wysokość otworów montażowych	291 mm
Z filtrem	Tak	Znamionowe napięcie przemienne	230 V AC
rodzaj montażu	wciskany	wersja EMC	Nie

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe

[STEP](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności


[EU Declaration of Conformity](#)

## RFF 605 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rysunki

### Graph



### Graph

