

**RFF 607 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |  |
|------------|--|
| Typ        | RFF 607 54/230V GY                               |
| Nr zam.    | <a href="#">2557770000</a>                       |
| Wykonanie  | Wentylator filtrujący, 230 V, 230 V, IP54, szary |
| GTIN (EAN) | 4050118568417                                    |
| J. op.     | 1 Szt.   |

**RFF 607 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 470 mm  | Szerokość (cale) | 18,504 inch |
| Wysokość   | 470 mm  | Wysokość (cale)  | 18,504 inch |
| Głębokość  | 470 mm  | Głębokość (cale) | 18,504 inch |
| Masa netto | 4 100 g |                  |             |

**Dane ogólne**

|                          |               |  |                       |
|--------------------------|---------------|--|-----------------------|
| Emisja zakłóceń          | 69 dB (A)     | Głębokość mocowania                    | 57 mm                 |
| Klasa filtra             | G 3           | Napięcie zasilania, maks.              | 230 V                 |
| Napięcie zasilania, min. | 230 V         | Przepływ objętościowy, nawiew swobodny | 550 m <sup>3</sup> /h |
| Rodzaj przyłącza         | Blok zacisków | Szerokość otworów montażowych          | 291 mm                |
| Wysokość mocowania       | 95 mm         | Wysokość otworów montażowych           | 291 mm                |
| Z filtrem                | Tak           | Znamionowe napięcie przemienne         | 230 V AC              |
| rodzaj montażu           | wciskany      | wersja EMC                             | Nie                   |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000320    | eClass 6.2 | 27-18-07-16 |
| eClass 9.1 | 27-18-07-16 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny


**Pobieranie**Dane projektowe [STEP](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [EU Declaration of Conformity](#)

## RFF 607 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rysunki

### Graph



### Graph

