

RFF 607 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RFF 607 33/230V GY
Nr zam.	2557780000
Wykonanie	Wentylator filtrujący, 230 V, 230 V, IP33, szary
GTIN (EAN)	4050118568424
J. op.	1 Szt.

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	470 mm	Szerokość (cale)	18,504 inch
Wysokość	470 mm	Wysokość (cale)	18,504 inch
Głębokość	470 mm	Głębokość (cale)	18,504 inch
Masa netto	4 100 g		

Dane ogólne

Emisja zakłóceń	69 dB (A)	Głębokość mocowania	57 mm
Napięcie zasilania, maks.	230 V	Napięcie zasilania, min.	230 V
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	700 m ³ /h	Rodzaj przyłącza	Blok zacisków
Szerokość otworów montażowych	291 mm	Wysokość mocowania	95 mm
Wysokość otworów montażowych	291 mm	Z filtrem	Nie
Znamionowe napięcie przemienne	230 V AC	rodzaj montażu	wciskany
wersja EMC	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [EU Declaration of Conformity](#)