

EF 10 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywy, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EF 10 54 GY
Nr zam.	2557070000
Wykonanie	Filtr wylotowy, IP54, szary
GTIN (EAN)	4050118567700
J. op.	1 Szt.

EF 10 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	109 mm	Szerokość (cale)	4,291 inch
Wysokość	109 mm	Wysokość (cale)	4,291 inch
Głębokość	23 mm	Głębokość (cale)	0,906 inch
Masa netto	60 g		

Dane ogólne

Głębokość mocowania	19 mm	Klasa filtra	G 3
Szerokość otworów montażowych	92 mm	Wysokość mocowania	4 mm
Wysokość otworów montażowych	92 mm	Z filtrem	Tak
rodzaj montażu	wciskany	tworzywo	Termoplastyczny
wersja EMC	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)