

REF 600 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywy, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|-----------------------------|
| Typ | REF 600 54 GY |
| Nr zam. | 2557840000 |
| Wykonanie | Filtr wylotowy, IP54, szary |
| GTIN (EAN) | 4050118568486 |
| J. op. | 1 Szt. |

REF 600 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Szerokość | 436 mm | Szerokość (cale) | 17,165 inch |
| Wysokość | 436 mm | Wysokość (cale) | 17,165 inch |
| Głębokość | 252 mm | Głębokość (cale) | 9,921 inch |
| Masa netto | 2 500 g | | |

Dane ogólne

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------|-------|
| Głębokość mocowania | 34 mm | Klasa filtra | G 3 |
| Szerokość otworów montażowych | 291 mm | Wysokość mocowania | 72 mm |
| Wysokość otworów montażowych | 291 mm | Z filtrem | Tak |
| rodzaj montażu | wciskany | wersja EMC | Nie |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002513 | eClass 6.2 | 27-18-07-16 |
| eClass 9.1 | 27-18-07-06 | | |

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)