

REF 600 33 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowa mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywy, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	REF 600 33 GY
Nr zam.	2557850000
Wykonanie	Filtr wylotowy, IP33, szary
GTIN (EAN)	4050118568493
J. op.	1 Szt.

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	436 mm	Szerokość (cale)	17,165 inch
Wysokość	436 mm	Wysokość (cale)	17,165 inch
Głębokość	252 mm	Głębokość (cale)	9,921 inch
Masa netto	2 500 g		

Dane ogólne

Głębokość mocowania	34 mm	Szerokość otworów montażowych	291 mm
Wysokość mocowania	72 mm	Wysokość otworów montażowych	291 mm
Z filtrem	Nie	rodzaj montażu	wciskany
wersja EMC	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)