

FH-TCO 250W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kondensacja pary wodnej jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą występować wewnątrz szaf sterowniczych. Dlatego oferujemy grzałki skutecznie zapobiegające kondensacji wewnątrz szafy sterowniczej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FH-TCO 250W 230V
Nr zam.	2557990000
Wykonanie	Wentylator panela grzewczego, 230 V, 230 V, IP20, srebrny
GTIN (EAN)	4050118568639
J. op.	1 Szt.

FH-TCO 250W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	85 mm	Szerokość (cale)	3,346 inch
Wysokość	186,5 mm	Wysokość (cale)	7,343 inch
Głębokość	104 mm	Głębokość (cale)	4,094 inch
Masa netto	1 040 g		

Dane ogólne

Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C	250 W	Napięcie zasilania, maks.	230 V
Napięcie zasilania, min.	230 V	Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy
Z termostatem pomieszczeniowym	Nie	Znamionowe napięcie przemienne	230 V AC
rodzaj montażu	Szyna nośna		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)