

FF 65 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FF 65 54/230V BK
Nr zam.	2556880000
Wykonanie	Wentylator filtrujący, 230 V, 230 V, IP54, czarny
GTIN (EAN)	4050118567502
J. op.	1 Szt.

FF 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	320 mm	Szerokość (cale)	12,598 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12,598 inch
Głębokość	157 mm	Głębokość (cale)	6,181 inch
Masa netto	3 200 g		

Dane ogólne

Emisja zakłóceń	54 dB (A)	Głębokość mocowania	140 mm
Klasa filtra	G 4	Napięcie zasilania, maks.	230 V
Napięcie zasilania, min.	230 V	Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	480 m³/h
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy	Szerokość otworów montażowych	291 mm
Wysokość mocowania	7 mm	Wysokość otworów montażowych	291 mm
Z filtrem	Tak	Znamionowe napięcie przemienne	230 V AC
rodzaj montażu	wciskany	wersja EMC	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [EU Declaration of Conformity](#)

FF 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Graph



Graph

