

EF 60 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowa mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywy, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EF 60 54 GY
Nr zam.	2557210000
Wykonanie	Filtr wylotowy, IP54, szary
GTIN (EAN)	4050118567847
J. op.	1 Szt.

EF 60 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	320 mm	Szerokość (cale)	12,598 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12,598 inch
Głębokość	46 mm	Głębokość (cale)	1,811 inch
Masa netto	700 g		

Dane ogólne

Głębokość mocowania	39 mm	Klasa filtra	G 3
Szerokość otworów montażowych	291 mm	Wysokość mocowania	7 mm
Wysokość otworów montażowych	291 mm	Z filtrem	Tak
rodzaj montażu	wciskany	tworzywo	Termoplastyczny
wersja EMC	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)