

**RH-CBCO 20W 110-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Kondensacja pary wodnej jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą występować wewnątrz szaf sterowniczych. Dlatego oferujemy grzałki skutecznie zapobiegające kondensacji wewnątrz szafy sterowniczej.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	RH-CBCO 20W 110-250V BK
Nr zam.	<a href="#">2557870000</a>
Wykonanie	Panel promiennika, 110 V, 250 V, IP54, czarny
GTIN (EAN)	4050118568516
J. op.	1 Szt.

**RH-CBCO 20W 110-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	29,5 mm	Szerokość (cale)	1,161 inch
Wysokość	45 mm	Wysokość (cale)	1,772 inch
Głębokość	75 mm	Głębokość (cale)	2,953 inch
Masa netto	170 g		

**Dane ogólne**

Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C	20 W	Napięcie zasilania, maks.	250 V
Napięcie zasilania, min.	110 V	Rodzaj przyłącza	Wstępnie zmontowany kabel
Z termostatem pomieszczeniowym	Nie	rodzaj montażu	Szyna nośna

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Operating instructions</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>