

**RH-CBCO 75W 110-250V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kondensacja pary wodnej jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą występować wewnątrz szaf sterowniczych. Dlatego oferujemy grzałki skutecznie zapobiegające kondensacji wewnątrz szafy sterowniczej.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	RH-CBCO 75W 110-250V
Nr zam.	<a href="#">2557930000</a>
Wykonanie	Panel promiennika, 110 V, 250 V, srebrny
GTIN (EAN)	4050118568578
J. op.	1 Szt.

**RH-CBCO 75W 110-250V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Wysokość	175 mm	Wysokość (cale)	6,89 inch
Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1,969 inch
Masa netto	510 g		

**Dane ogólne**

Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C	75 W	Napięcie zasilania, maks.	250 V
Napięcie zasilania, min.	110 V	Rodzaj przyłącza	Wstępnie zmontowany kabel
Z termostatem pomieszczeniowym	Nie	rodzaj montażu	Szyna nośna

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>