



Prześciówka USB3.0 Type-C™ na różne porty HDMI



Instrukcja obsługi DA-70855

Wprowadzenie

Wieloportowy adapter HDMI USB Type-C™ (3 porty) rozbudowuje urządzenie USB-C™ o trzy kolejne złącza. Poprzez złącze HDMI można podłączyć dodatkowy telewizor, monitor do notebooka lub prowadzić prezentację poprzez projektor. Maksymalna rozdzielczość to UHD (4K/30 Hz). Oprócz tego adapter posiada złącze USB 3.0, poprzez które można podłączać zewnętrzne urządzenia USB. Jest on zgodny ze

specyfikacją USB-BC (USB Battery Charging) 1.2, która umożliwia ładowanie urządzeń przenośnych (5 V/1,5 A maks.) Dodatkowo wbudowane jest złącze USB-C™ z funkcją Power Delivery (PD) 2.0, która pozwala na zasilanie notebooka w czasie korzystania z adaptera. Adapter wieloportowy nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych: Windows®, Mac®, Google Chrome®.

Właściwości

- Chipset: AG6310 + LDR6023SD
- Obsługa wejścia USB-C oraz wyjścia USB 3.0 i HDMI
- Obsługa rozdzielczości HDMI 4Kx2K przy częstotliwości 30 Hz, przepustowość 9 Gb/s
- Obsługa transmisji USB 3.0 SuperSpeed (5 Gb/s), wsteczna zgodność z USB 2.0
- Obsługa portu BC1.2, moc pobierana przez port USB-A wynosi maks. 7,5 W (5 V/1,5 A)
- Port USB 3.0 obsługuje jednoczesne zasilanie i przesyłanie danych do urządzenia USB
- Obsługa równoczesnego ładowania urządzeń wyposażonych w port USB-C i zasilania przejściówki
- Złącze żeńskie USB-C pozwalające przesyłać prąd o mocy 60 W (20 V/3 A)
- Wiele portów USB-C, obsługa technologii Plug and Play, odłączanie i podłączanie urządzeń w trakcie pracy, a także łatwa obsługa i przenoszenie

Zawartość opakowania

- 1 x jednostka główna: Przejściówka USB Type-C™ na różne porty HDMI, 3 porty
- 1 x instrukcja obsługi

Specyfikacje

Złącze wejścia/wyjścia	
Wejście	Złącze męskie USB-C x1/złącze żeńskie USB-C x1
Wyjście	Złącze żeńskie HDMI x1/złącze żeńskie USB-A x1
Rozdzielczości	
Rozdzielczości	Do maks. 4Kx2K przy częstotliwości 30 Hz
Parametry fizyczne	
Masa	39 g
Wymiary dł.-szer.-wys.	Jednostka główna: 75 x 47 x 15 mm Kabel: 150 mm
Środowisko	
Temperatura pracy	Od 0°C do +45°C
Wilgotność w miejscu pracy	10% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	Od -10°C do +70°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	5% do 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Zasilacz	
Port USB 3.0	Maks. 7,5 W (5 V/1,5 A)
Złącze żeńskie do ładowania USB-C	Maks. 60 W (20 V/3 A)

Działanie

1. Podłącz port męski USB-C tego urządzenia do komputera MacBook[®] lub Chromebook[®].
2. Podłącz telewizor HD do wyjścia HDMI urządzenia za pomocą jednego przewodu HDMI
3. Podłącz wyjście USB 3.0 tego urządzenia do urządzenia USB 3.0/2.0 za pomocą kabla USB.
4. Podłącz port do ładowania USB-C. Umożliwia on ładowanie komputera hosta i jednoczesne zasilanie przejściówki.

Uwaga:

- 1. Po podłączeniu komputera Chromebook® do męskiego złącza USB-C stacji dokującej może upłynąć kilka sekund, zanim mysz podłączona do portu USB 3.0 zacznie działać. Podobny problem występuje podczas podłączania komputerów Chromebook® do innych urządzeń przejściowych z USB type-c (w tym do oryginalnej przejściówki 3 w 1 firmy Apple).**
- 2. Podczas podłączania i odłączania od źródła prądu stacji dokującej podłączone urządzenia USB zostaną chwilowo odłączone i nawiążą ponownie połączenie po upływie kilku sekund. Aby zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych, nie należy odłączać stacji dokującej od źródła prądu AC podczas przesyłania danych**