



## Koncentrator z portami USB 3.0 typu C i portem Gigabit Ethernet



### Instrukcja obsługi DA-70255

Dzięki koncentratorowi z portami USB 3.0 typu C i portem Gigabit LAN firmy DIGITUS® możesz podłączyć do swojego Ultrabooka™, laptopa, mini laptopa, laptopa Macbook itp. 3 dodatkowe urządzenia, korzystając w tym celu z portów USB 3.0 charakteryzujących się szybką transmisją danych. Za pomocą interfejsu USB można z łatwością podłączyć drukarki, dyski twarde, pamięci USB, czytniki kart, głośniki i wiele innych urządzeń. Dodatkowo koncentrator umożliwia skorzystanie z portu Gigabit Ethernet.

### Jak podłączyć

- Podłącz koncentrator bezpośrednio do komputera
- Podłącz przewód sieciowy kat. 5 do gniazda sieci LAN lub routera
- Podłącz urządzenia USB do dowolnych portów USB
- Do obsługi urządzenia nie są wymagane dodatkowe sterowniki oprogramowania
- Do obsługi urządzenia nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie

## Uwagi dotyczące instalacji sterownika

Odpowiedni sterownik jest instalowany automatycznie, gdy urządzenie jest podłączane. Jeśli podczas instalacji sterownika w nowym systemie operacyjnym występują problemy, należy pobrać najnowszą wersję sterownika z oficjalnej strony firmy Assmann.

## Właściwości produktu

- Wsteczna zgodność ze specyfikacjami USB 2.0 i 1.1
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3ab

- **Porty:**

- 1 port RJ-45 10/100/1000 Mb/s
- 3 porty USB 3.0 typu A (żeńskie)
- 1 złącze USB typu C męskie na przewodzie

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Chipset:                    | RTL8153                     |
| 2. Materiał:                   | Aluminium                   |
| 3. Długość przewodu:           | 20 cm                       |
| 4. Wymiary:                    | 95 x 27,2 x 16 mm           |
| 5. Waga:                       | 32 g                        |
| 6. Kolor:                      | Srebrny                     |
| 7. Temperatura pracy:          | 0°C do 40°C (35°F do 100°F) |
| 8. Wilgotność w miejscu pracy: | 20% do 80% wilg. wzgl.      |

## Zawartość opakowania

1 koncentrator z portami USB 3.0 typu C i Gigabit Ethernet

1 instrukcja obsługi

## Obsługiwane systemy

Obsługa systemów Windows 10, 8.1, 8, 7 oraz Mac OS 10.x

