

2-Portowy Splitter HDMI 4K

4K@30Hz, Zasilanie AC, Czarny

Part No.: **207669**

Features:

- Powielanie cyfrowego sygnału AV Ultra High Definition (UHD) na dwa wyświetlacze UHD HDMI
- Obsługa rozdzielczości 4K@30Hz, wideo 3D oraz Głębokości Kolorów
- Obsługa wzmacnionego pasma wideo do 340 MHz, 3.4 Gbps na kanał (10.2 Gbps łącznie) dla wyświetlaczy 4Kx2K
- Obsługa skompresowanego audio DTS-HD Master, dźwięku przestrzennego 7.1 jak również Dolby TruHD oraz nieskompresowanego 8-kanałowego audio LPCP
- Obsługa 48-bitowej Głębokości Kolorów (12-bitowa na kanał) oraz xvYCC (x.vColor)
- Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD
- Zgodność z HDCP
- Zasilanie AC z instalacją typu Plug and Play, nie wymaga specjalnej konfiguracji
- Możliwość łączenia kaskadowego do trzech splitterów zapewnia obsługę czterech wyświetlaczy 4K
- Połączane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
- Współpraca z Playstation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray, dekoderni STB, odbiornikami satelitarnymi oraz innymi
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty

- HDCP 1.4
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Parametry Techniczne

- Odległość źródła sygnału do splittera: do 15 m
- Odległość splittera do monitora: do 15 m
- Zasilanie: adapter zasilania 5V DC, kabel 0,9 m

Złącza

- 1x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wejściowy)
- 2x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wyjściowy)

- 1x Gniazdo zasilania DC żeńskie, OD 3.5 mm / ID 1.3 mm

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy

- Wejściowy sygnał wideo: 0.5 V - 1 V p-p
- Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
- Maksymalny zakres pojedynczego linku: 3840x2160 przy 30Hz, 4096x2160 przy 24Hz
- Wyjściowy sygnał wideo: HDCP 1.4, DVI 1.0
- Częstotliwość: 3.4 Gbps / 340 MHz

Rozdzielczość wideo

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Parametry Fizyczne

- Sygnalizacja diodowa: zasilanie oraz podłączenie portu
- Wymiary: 75 x 49 x 16 mm
- Zasilacz: 5V DC 1A, kabel 0,9 m
- Waga: 0,04 kg
- Obudowa: plastikowa

Warunki Otoczenia

- Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Wilgotność (nieskondensowana): 0 - 96%

Zawartość opakowania

- 2-Portowy Splitter HDMI 4K
- Zasilacz AC
- Instrukcja Szybkiej Instalacji



